

## Mitutoyo

### Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 10-12mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429110 10-12
GTIN	4946368562971
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.**

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

**Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12–16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.**

##### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

##### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

##### Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

#### Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	45 mm
Matmuo a	2 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 12 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	145 mm
Leistina paklaida	0,002 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

## Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  10 mm

484030 10

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  12 mm

484030 12