

Mitutoyo

Skaitmeninis trijų taškų vidmatis, Matavimo ribos: 40-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429250 40-50
GTIN	4946368636566
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. **Ekranas pasukamas 330°**. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraig tą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami **kietlydinio kūgiu**. Matavimo plokštumos iš titanu dengto grūdinto plieno.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

- **Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).**
- **Nulinis taškas / absoliutusias matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.**
- **Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.**
- **Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsarginė dalis:

Atsarginis zondas Nr. 429252.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 50 mm
Standartinis matavimo gylis	67 mm
Matmuo a	0,3 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	217 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
---	------------

Atsarginė matavimo galvutė Matavimo ribos 40-50 mm	429252 40-50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1