

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 16-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429110 16-20
GTIN	4946368562858
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12–16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

Techninis aprašymas

Matmuo a	0,3 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	226 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	16 - 20 mm
Standartinis matavimo gylis	76 mm
Leistina paklaida	0,002 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Siųstuvai Tipas S16E	498966 S16E
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm	484030 19
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 2/150	429010 2/150

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 17 mm	484030 17
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20