

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 125-150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	429110 125-150
GTIN	2050001062239
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12–16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	125 - 150 mm
Matmuo a	12,4 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	301 mm
Standartinis matavimo gylis	151 mm
Leistina paklaida	0,005 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 140 mm	484030 140
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 125 mm

484030 125

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2

497445 USB2