

KARNASCH

Kampų lenkimo aparatas su standartiniais priedais, Kai lenkimo aukštis iki: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	823650 100
GTIN	2050001931306
Produktų klasė	86K

Aprašymas

Modelis:

Aparatas iš lūžiams atsparaus kaliojo ketaus su ekscentrinu greituoju užspaudimu šaltam ir karštam plokščių, apvalių ir keturbriaunių plienų tiksliam lenkimui, skirtas profesionaliam naudojimui. Puikiai tinka **siauriems lenkimams**.

Paskirtis:

Tiksliai lenkti šaltu ir karštu būdu (lenkimo kampas 0 – 120°) plokščias, apvalias ir keturbriaunes medžiagas. Lenkia aštriomis briaunomis, taip pat ir apvaliai įvairiais spinduliais. Serijinės gamybos ilgio ir kampo ribotuvai.

Maksimalios lenkimo ribos:

- (sumažintas) su lenkimo plokštėmis Nr. 823652 / 823653 viršuje:
 - Plokščiasis plienas karštas iki 50×6 mm arba 20×15 mm;
 - Plokščiasis plienas šaltas iki 50×4 mm arba 20×10 mm;
 - Apvalusis ir keturbriaunis plienas šaltas iki 16 mm.
- (normalus) su lenkimo plokštėmis Nr. 823652 / 823653 apačioje:
 - Plokščiasis plienas karštas iki 100×12 mm arba 60×20 mm;
 - Plokščiasis plienas šaltas iki 100×6 mm bzw. 50×12 mm;
 - Apvalusis ir keturbriaunis plienas karštas iki 30 mm;
 - Apvalusis ir keturbriaunis plienas šaltas iki 18 mm.
- (maksimalus) su lenkimo plokštėmis Nr. 823654 / 823655 (spec. priedai):
 - L-plienas (lenktas) karštas iki 100×12 mm;
 - L-plienas (lenktas) šaltas iki 60×8 mm;
 - Plokščiasis varis iki 100×12 mm;
 - Nerūdijantis plienas iki 50×8 mm.

Tiekimo sudėtis:

Kampų lenkimo aparatas su:

1 užspaudimo blokas su ekscentrinu užveržimu,

1 lenkimo plokštė, aštriabriaunė (medžiagoms iki 2 mm) Nr. 96823652,

1 normali lenkimo plokštė (r = 4 mm) Nr. 8236537813, 1 spaudimo plokštė,

1 ilgio ribotuvas, 440 mm,

1 kampo ribotuvas.

Pastaba:

Daugiau lenkimo plokščių Nr. 823651–823657.

Techninis aprašymas

Aukštis	260 mm
Plotis	210 mm
kai lenkimo aukštis iki	100 mm
Gylis	175 mm
Svoris su priedais	24 kg
Produkto rūšis	Lankstytuvas

Priedai

Prispaudimo plokštė, plati	823655
Lenkimo plokštė, plati	823654
Radialinė lenkimo plokštė	823651
Bėgelis aštria briauna	823657
Standartinė lenkimo plokštė	823653
Lenkimo plokštė, aštriabriaunė	823652
Strypų lenkimo plokštė	823656