

**Mahr****Skaitmeninis slankmatis su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412729 150
GTIN	4059192002145
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifluotos.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Kalibravimas	A1
LCD ekrano skaitmenų dydis	8,5 mm
Norma	ISO 13385
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Yra gyliamatis	taip
Antgalių ilgis	40 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965