

Mahr**Skaitmeninis slankmatis su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412729 200
GTIN	4059192002169
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifluotos.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	50 mm
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
LCD ekrano skaitmenų dydis	8,5 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975