


Garant
Sriegimo įrankių rinkinys UNC sriegiams plastikiniame lagaminėlyje, UNC coliniams stambiams sriegiams: UNC1/4-3/4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	145955 UNC1/4-3/4
GTIN	4045197878571
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Tvirtas plastikinis lagaminas su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME-B1.1.

Turinys:

po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130700: dyd. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 sriegpjovę Nr. 142520: dyd. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1 1/2; 2; 4

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 atsuktuvą Nr. 664122: dyd. 5,5

Techninis aprašymas

UNC vientisam stambiam sriegiui	1/4 UNC - 3/4 UNC
Sriegio tipas	UNC

Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 3/8-16	130700 3/8-16
Sriegpjovė UNC 3/8-16	142520 3/8-16
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 4	148410 4
Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 1/4-20	130700 1/4-20
Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 1/2-13	130700 1/2-13
Sriegpjovė UNC 1/4-20	142520 1/4-20
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Sriegpjovė UNC 5/8-11	142520 5/8-11
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 7/16-14	130700 7/16-14
Sriegpjovė UNC 3/4-10	142520 3/4-10
Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 5/16-18	130700 5/16-18
Sriegpjovė UNC 1/2-13	142520 1/2-13
Atsuktuvai su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	664122 5,5
Sriegpjovė UNC 7/16-14	142520 7/16-14
Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 5/8-11	130700 5/8-11
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1.1/2	148410 1.1/2
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 45X18 mm	149310 45X18
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 38X14 mm	149310 38X14

Sriegpjovė UNC 5/16-18	142520 5/16-18
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Rankinių sriegiklių rinkinys UNC 3/4-10	130700 3/4-10