



Montavimo atsuktuvų rinkinys su „multicraft“ ergonomiška rankena, Dalių skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667601 11
GTIN	7610733269747
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tašumo. Pjovimo peiliai su lygiagrečia, nusklembta pjovimo briauna, todėl tiksliai atitinka standartizuotas varžtų angas. Kryžminių įpjautų geležčių galai išfrezuoti, tiksliai laikantis matmenų. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Ergonomiška multicraft rankena iš smūgiams atsparaus plastiko, skirta įvairioms geležtėms tvirtinti, ypač patogi dirbant ir tepaluotomis rankomis.

Turinys:

plokščios geležtės Nr. 659928: dyd. 4; 5,5; 6,5; 8

geležtės Phillips varžtams Nr. 659921: dyd. 1 ir 2

Pozidriv geležtė Nr. 659923: dyd. 2

plėtimo geležtė Nr. 667640: 1 vnt.

plastikinė rankena Nr. 667620: 1 vnt.

elektronikai skirtas atsuktuvas (plokščias) Nr. 664400: dyd. 2,5 ir 3,5

Tiekimo sudėtis:

Su tekstiliniu suvyniojamu dėklu.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	11
----------------	----

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
su plėstuvo geležte	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

6 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659921 2
Plėstuvo geležtė	667640
6 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659921 1
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 6,5 mm	659928 6,5
Atsuktuvų elektronikai rinkinys su plastikine rankena Ašmenų plotis b 3,5 mm	664400 3,5
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 5,5 mm	659928 5,5
„multicraft“ ergonomiška rankena, raudona	667620
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 4 mm	659928 4
6 mm geležtė Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659923 2
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 8 mm	659928 8
Atsuktuvų elektronikai rinkinys su plastikine rankena Ašmenų plotis b 2,5 mm	664400 2,5