



Spaustukas su atraminiu laikikliu, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370115 2
GTIN	4020772079796
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Spaustukas su 2 užspaudimo noselėmis. Jeigu reikia, galima pasukti. Spaustukas ir atraminis laikiklis vienas su kitu sujungti neatskiriamai.

Privalumai:

Įvairiai ir greitai galima reguliuoti atstumą iki detalės. Jokių kitų priemonių reikiamam užspaudimo aukščiui pasiekti.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo varžtai Nr. 375300.

Užspaudimo jėga iki maks.: 40 kN

A: 36 mm

A₂: 21 mm

H₁: 0 - 70 mm

Aukštis H₂: 20 mm

B₂: 55 mm

Techninis aprašymas

Aukštis H ₂	20 mm
B ₂	55 mm
T griovelio plotis	12 / 14 / 16 / 18 mm
A ₂	21 mm
Tipas	2

H ₁	0 - 70 mm
L	150 mm
A	36 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Produkto rūšis	Spaustukas

Priedai

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1816125	375300 1816125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 141250	375300 141250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1212125	375300 1212125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 6625	375300 6625
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 8880	375300 8880
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 121250	375300 121250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2824400	375300 2824400
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616160	375300 1616160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 202080	375300 202080
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1412200	375300 1412200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1412100	375300 1412100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1614100	375300 1614100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1010100	375300 1010100

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 8850	375300 8850
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1212200	375300 1212200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 181663	375300 181663
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2020125	375300 2020125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2824250	375300 2824250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1614250	375300 1614250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1614160	375300 1614160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2020315	375300 2020315
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2424160	375300 2424160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2220315	375300 2220315
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 101063	375300 101063
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616100	375300 1616100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1412160	375300 1412160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1412125	375300 1412125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 101040	375300 101040
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616125	375300 1616125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1816250	375300 1816250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2824160	375300 2824160

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 161663	375300 161663
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616250	375300 1616250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 4236250	375300 4236250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 8832	375300 8832
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2824100	375300 2824100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2220200	375300 2220200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1816100	375300 1816100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1212160	375300 1212160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 101080	375300 101080
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2020200	375300 2020200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 141280	375300 141280
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 161463	375300 161463
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 121280	375300 121280
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1212100	375300 1212100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 222080	375300 222080
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1816160	375300 1816160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2220125	375300 2220125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 161480	375300 161480

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1614125

375300 1614125