



Spaustukas su atraminiu laikikliu, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370115 4
GTIN	
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Spaustukas su 2 užspaudimo noselėmis. Jeigu reikia, galima pasukti. Spaustukas ir atraminis laikiklis vienas su kitu sujungti neatskiriamai.

Privalumai:

Įvairiai ir greitai galima reguliuoti atstumą iki detalės. Jokių kitų priemonių reikiamam užspaudimo aukščiui pasiekti.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo varžtai Nr. 375300.

Techninis aprašymas

Tipas	4
L	235 mm
A	51 mm
Aukštis H ₂	31 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	75 kN
H ₁	0 - 100 mm
A ₂	34 mm
B ₂	70 mm

T griovelio plotis	20 / 22 / 24 / 28 mm
Produkto rūšis	Spaustukas

Priedai

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1010100	375300 1010100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616160	375300 1616160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 8832	375300 8832
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 101063	375300 101063
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2424160	375300 2424160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 161663	375300 161663
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2824100	375300 2824100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616100	375300 1616100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 222080	375300 222080
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1816250	375300 1816250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 8850	375300 8850
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 1616250	375300 1616250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 121280	375300 121280
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 2824250	375300 2824250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas 101080	375300 101080

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1614250	375300 1614250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 101040	375300 101040
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 6625	375300 6625
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 2220315	375300 2220315
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 141250	375300 141250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1212125	375300 1212125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 2824160	375300 2824160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1212200	375300 1212200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 2020315	375300 2020315
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1212160	375300 1212160
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 8880	375300 8880
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 2020200	375300 2020200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1412100	375300 1412100
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 121250	375300 121250
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 161463	375300 161463
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1412200	375300 1412200
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1616125	375300 1616125
T-formos varžtas (10.9. / 8.8.)pilnas komplektas Tipas 1412125	375300 1412125
	375300 161480

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
161480

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1816125

375300 1816125

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1614125

375300 1614125

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1212100

375300 1212100

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
181663

375300 181663

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
141280

375300 141280

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
2220125

375300 2220125

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1614160

375300 1614160

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1412160

375300 1412160

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1816160

375300 1816160

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1614100

375300 1614100

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
2220200

375300 2220200

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
2020125

375300 2020125

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
202080

375300 202080

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
1816100

375300 1816100

T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas Tipas
2824400

375300 2824400