



Skaitmeninių 3 taškų mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 11-20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis **labai tiksliam matavimui** kiaurymių, galinčių būti net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Savaiame susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota **CAPA μ matavimo sistema**. Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis Nr. 428830, ilgintuvas Nr. 428802 ir kalibravimo žiedai.

Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	11 - 20 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Matavimo galvučių kiekis	3
Kalibrinio žiedo Ø	11 / 15 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 10-20 mm

020550 10-20

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 19 mm

484030 19

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO
Matavimo ribos 17-20 mm

428830 17-20

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm

484030 16

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 2/150	428802 2/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 14-17 mm	428830 14-17
Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 11-14 mm	428830 11-14
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 2/500	428802 2/500