



Skaitmeninių 3 taškų mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 20-40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinio vidmatis **labai tiksliam matavimui** kiaurymių, galinčių būti net ir labai giliai. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Savaiame susicentruojantis ir išsilyginantis. Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Patentuota **CAPA μ matavimo sistema**. Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis Nr. 428830, ilgintuvas Nr. 428802 ir kalibravimo žiedai.

Priedai pasirinktinai:

Nustatymo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428802, duomenų perdavimo kabeliai, belaidis siųstuvas Nr. 498921, belaidis adapteris Nr. 498924.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 40 mm
Kalibrinio žiedo Ø	25 / 35 mm
Matavimo galvucių kiekis	4
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm

020550 20-50

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 33 mm

484030 33

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 3/500

428802 3/500

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 35-40 mm

428830 35-40

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 37 mm

484030 37

Skaitmeninis 3 taškų mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 20-25 mm	428830 20-25
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 3/150	428802 3/150
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27