


Mitutoyo

Matavimo projektorius su ekrano \varnothing 315 mm ir 10 kartų priartinančiu objektyvu, Tipas: A3010



Užsakymo data

Užsakymo numeris

493510 A3010

GTIN

Produktų klasė

44C

Aprašymas

Modelis:

Profilių projektorius – krentančios šviesos ir praeinančios šviesos pagalba mažų ir vidutinio dydžio ruošinių kontrolei. **Universalus prietaisas**, skirtas naudoti gamyboje, laboratorijose, kontrolei ar šlifuojant.

- **Standartinis objektyvas, priartinantis 10 kartų. 20 ir 50 kartų priartinantį objektyvą rasite specialiuose prieduose. Maksimalus objektyvų vaizdo iškraipymas 0,2 %.**
- **Vertikalus, pasukamas 315 mm ekranas su susikertančiomis linijomis su įmontuotu skaitmeniniu kampo indikatoriumi, perjungiamu iš laipsnių į dešimtinių skaičių sistemą.**
- **Telecentrinė apšvietimo sistema garantuoja vertikalų ir tolygų matymo lauko apšvietimą.**
- **Halogeninės paviršiaus ir kontūro apšvietimo lempos integruotos į korpusą.**
- **Masyvus koordinacių matavimo stalas, greitai reguliuojamas abiem ašimis.**
- **Integruotas skaitmeninis ekranas (su duomenų išvadu) užtikrina patikimą matavimą be klaidų.**
- **Matuojamas ilgis, kampai, kreivės ir spinduliai.**

Tiekimo sudėtis:

Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, apsauga nuo akinimo, gaubtu ir maitinimo kabeliu.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvai Nr. 494010, paverčiama centravimo atrama Nr. 494040, horizontali prizmė Nr. 494050, gnybtinis laikiklis Nr. 493040, pjovimo briaunų valytuvas Nr. 354788.

Pastaba:

Kiti specialūs priedai, kaip tinkančios standartinės matavimo plokštės ar kraštų jutiklis su įvertinimo elementu QM-Data 200, įsigijami pagal užsakymą.

Matavimo diapazonas X ašis: 200 mm

Matavimo diapazonas y ašis: 100 mm

Padalos vertė: 0,001 mm

Ekrano Ø: 315 mm

Ilgis: 760 mm

Plotis: 550 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	1080 mm
Plotis	550 mm
Svoris	140 kg
Matavimo diapazonas y ašis	100 mm
Matavimo diapazonas X ašis	200 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Ilgis	760 mm
maksimalus detalės svoris	8 kg
Ekrano Ø	315 mm
Gamintojo pavadinimas	PJ-A3010F-200
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Profilių projektorius

Priedai

Objektyvas profilių projektoriui Didinimas (x kartų) 50	494010 50
---	-----------