

Mitutoyo

Galinio ilgio matų rinkinys Keramika, tolerancijos klasė 0, Galinio ilgio matų skaičius: 87



Užsakymo data

Užsakymo numeris	481300 87
GTIN	4946368219172
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO₂) metodu.

- **Kietis: su 1350 HV beveik dvigubai kietesnis nei plienas.**
- **Trapumas: pasiekia maždaug 70 % plieno tvirtumo lenkiant. Atsparus smūgiams.**
- **Atsparumas dilimui: lyginant su plienu apie 10 kartų patvaresnis. Jokių rėžių. Jokių plastinių deformacijų. Įbrėžimai ir maži defektai nepadaro jokios įtakos matavimo rezultatui. Paviršius ilgiau išlieka sukimbantis nei plieno.**
- **Naudojimas / priežiūra: itin atsparus šarmams, rūgštims, riebalams (alyvai), vandeniui. Lyginant su plienu, nebereikia gaišti laiko valant tepalą prieš naudojimą ir tepti po naudojimo. Kai yra ilgi matmenys, privalumas – mažesnis svoris.**
- **Temperatūros poveikiai: išsiplėtimo koeficientas $(9,5 \pm 1,0) 10^{-6} K^{-1}$ panašus į plieno. Mažas šilumos laidumas.**
- **Antimagnetinis: nesimagnetinantis.**
- **Paslankumas vientisa, itin tanki struktūra užtikrina gerą adheziją net ir su plienu. Šaltsuvirinimas neįmanomas.**
- **Patikros protokolas: kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos nr. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo. Pridėtas gamintojo protokolas, atitinkantis nacionalinius standartus:**

Paskirtis:

Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbinių etalonų arba itin tikslių prietaisų kontrolei.

Turinys:

po 1 vnt., kurių dydis: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm

Žingsnis 0,001: 9 vnt. 1,001 – 1,009 mm

Žingsnis 0,01: 49 vnt. 1,01 – 1,49 mm

Žingsnis 0,5: 19 vnt. 0,5 – 9,5 mm

Techninis aprašymas

Etalonų skaičius	87
Norma	DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė	0
Kietis	1,35 HV
Medžiaga	Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO ₂)
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S17
Produkto rūšis	Etalonas

Paslaugos

DAkS kalibravimasKeraminių etalonų rinkinys Rinkinio turinys 87	020870 87
KalibravimasPlieninių / keraminių etalonų rinkinys Rinkinio turinys 87	020850 87