

KARL DEUTSCH**Dangos sluoksnių stormatis Universal Leptoskop, Tipas: 2042SET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	496850 2042SET
GTIN	2050001064028
Produktų klasė	49G

Aprašymas**Modelis:**

Universalus dangos stormatis dangos storiui ant metalų arba spalvotųjų metalų paviršiaus matuoti - priklausomai nuo zondo Nr.496900, 496910 arba 496912.

- **Laisvai pasirenkami ir keičiami zondai.**
- **Aiškus ekranas su foniniu apšvietimu.**
- **Galima matuoti be pirminio kalibravimo.**
- **Įvairios kalibravimo galimybės, pvz., patentuotas reguliavimas per nežinomo storio dangą.**
- **Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija, automatinis išjungimas.**
- **Duomenų išvestis spausdintuvui.**
- **Įvairios statistinio apdorojimo funkcijos, didelis duomenų kaupiklis.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6, lagaminu, naudojimo instrukcija ir kalibravimo protokolu.

Rinkinys su standartiniu zondų Fe Nr. 496900 dyd. EP, etalonu, kalibravimo plėvelių rinkiniu (šešių dalių), PK laidu ir programine įranga iCom.

Techninis aprašymas

Apytikslė baterijų veikimo trukmė	90 h
-----------------------------------	------

Leistina paklaida sluoksniams <100 µm	1 % / ±1 µm
Duomenų kaupiklis	10000 matavimo verčių
Matavimo principas NFe	Sūkurinė srovė
Matavimo principas Fe	magnetiškai induktyvus
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20000 µm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1000 µm	1 – 3 % / ±1 µm
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dangos storio matavimo prietaisas

Priedai

Fe / NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 Tipas KOMBI	496912 KOMBI
Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 Tipas MIKRO	496900 MIKRO
NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 Tipas MIKRO	496910 MIKRO
Etalonai Tipas NFE	496920 NFE
Kalibrinių plėvelių rinkinys, 6-ių vnt. Tipas A	496940 A
NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 Tipas EP	496910 EP
Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 Tipas EP	496900 EP
Etalonai Tipas FE	496920 FE
Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 Tipas EP90	496900 EP90
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6