



Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 154



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630002 154
GTIN	4045197516787
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visos dalys plastikinėje dėžutėje.

Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

154 vnt. – 1/4 + 1/2 colio: 32 įstatomos galvutės 1/4 + 1/2 colio, 6-briauniai 4 – 32 mm

20 ilgų įstatomų galvučių 1/4 + 1/2 colio, 6-briauniai 4 – 24 mm

6 lizdai su magnetais 5,5 – 13 mm

(su 6-briauniu kotu E 6,3)

1 jungiamasis kotas E 6,3 6-briaunis 1/4 colio keturbriaunis

1 jungiamasis kotas E 6,3 6-briaunis 1/2 colio keturbriaunis

50 dalių 1/4 colių antgalių komplektas plastikinėje dėžutėje

2 perjungiamos 1/4 ir 1/2 colio terkšlės su išmetikliu

1 įstatoma rankena, 1/4 colio

1 skersinė rankena 1/4 colio

2 kardaniniai šarnyrai 1/4, 1/2 colio

4 ilgintuvai 1/4, 1/2 colio 50, 100, 125, 250 mm
 1 įstatoma galvutė 1/2 colio ilgintuvui
 9 L formos 6-briauniai raktai su rutuline galvute 1,5 – 10 mm
 14 kilpiniai kombinuoti veržliarakčiai 8 – 24 mm
 5 dvipusiai terkšliniai veržliarakčiai 10 – 19 mm
 1 antgalio adapteris C 6,3 antgaliams / pavariai 10 mm 6-briaunis
 1 adapteris 10 mm 6-briaunis ant 1/4 colio kvadrato su išmetikliu
 1 adapteris 19 mm 6-briaunis ant 1/2 colio kvadrato su adapteriu
 1 reguliuojamas veržliaraktis, 200 mm
 1 teleskopinis magnetinis kėliklis, 135 - 635 mm
 sudėta į: plastikinį lagaminą (550×420×105 mm)

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	154
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvai
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-32 mm
Pakuotė	plastikinę dėžę
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Plastikinis dangtelis Spalva BLUE	630003 BLUE
Plastikinis dangtelis Spalva RED	630003 RED