



## Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 48



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

630002 48

GTIN

4045197654571

Produktų klasė

62A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visos dalys plastikinėje dėžutėje.

Nebrangus modelis.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

48 dalių – 1/2 colio: 14 galvučių 1/2 colio, 6-briaunių 8 – 24 mm,

3 prailgintos galvutės 1/2 colio, 6-briaunės 17 – 19 mm,

2 antgaliai uždegimo žvakėms 1/2 colio 16 + 21 mm,

1 terkšlė su išmetikliu 1/2 colio,

1 kardaninis lankstas 1/2 colio,

1 ilgintuvas 1/2 colio 125 mm,

1 ilgintuvas 1/2 colio 250 mm / T formos rankena 1/2 colio,

1 šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys specialiame laikiklyje 1,5 – 8 mm,

1 Torx® atsuktuvų rinkinys specialiame laikiklyje TX9 – TX40,

14 kombinuotųjų raktų 6 – 19 mm,

3 plokšti atsuktuvai 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125,

3 Phillips atsuktuvai 1×75, 2×38, 2×100,  
 1 kombinuotosios replės 180 mm,  
 1 vamzdinės replės 250 mm,  
 1 plaktukas 300 g  
 sudėta į: plastikinį lagaminą (450×350×90 mm)

## Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Dalių skaičius	48
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-24 mm
Pakuotė	plastikinę dėžę
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

Plastikinis dangtelis Spalva BLUE	630003 BLUE
Plastikinis dangtelis Spalva RED	630003 RED