

**HOLEX****IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys Surface Drive su nailonine įvore, Rakto dydis: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

651220 21

GTIN

4045197198907

Produktų klasė

62D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliumi. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

**Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.**

Keičiant ratus ir padangas, svarbu, kad veržlės ar varžtai būtų tinkamai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus važiavimas. Naudodami šešiabriaunį veržliaraktį su plastikiniu korpusu užtikrinsite, kad veržlės ar varžtai būtų pakankamai priveržti, nepažeidžiant ratlankių. Vidinis raktas taip pat tinka ir kaip smūginis suktuvas.

Plastikinis korpusas apsaugo ratlankius nuo įbrėžimų ar kitokios žalos, kurią sukelia įrankiai. Taigi galite būti tikri, kad jūsų automobilis visada bus geriausios būklės.

Vidinis raktas būtinas kiekvienose automobilių remonto dirbtuvėse. Nesvarbu, ar pats keičiate savo transporto priemonės ratus, ar dėl ratų bei padangų keitimo kreipiatės į specialistą, šis įrankis privalomas įrankių dėžėje.

**Privalumai:**

Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

**Paskirtis:**

Lengvų metalų korpusų arba ratlankių tausojamajam montavimui. Patikimą apsaugą užtikrina atsikišusi, smūgiams atspari įvorė. Greitas galvučių parinkimas pagal spalvą.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, manganu fosfatuotas paviršius.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	21 mm
Ilgis	85 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	31 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

## Priedai

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4	651790 4
Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X25 mm	651900 3X25
Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm	651800 30