

Koken**IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė plonasienė, su plastikine įvore, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651240 19
GTIN	4991644359424
Produktų klasė	63R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliumi. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Keičiant ratus ir padangas, svarbu, kad veržlės ar varžtai būtų tinkamai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus važiavimas. Naudodami šešiabriaunį veržliaraktį su plastikiniu korpusu užtikrinsite, kad veržlės ar varžtai būtų pakankamai priveržti, nepažeidžiant ratlankių. Vidinis raktas taip pat tinka ir kaip smūginis suktuvas.

Plastikinis korpusas apsaugo ratlankius nuo įbrėžimų ar kitokios žalos, kurią sukelia įrankiai. Taigi galite būti tikri, kad jūsų automobilis visada bus geriausios būklės.

Vidinis raktas būtinas kiekvienose automobilių remonto dirbtuvėse. Nesvarbu, ar pats keičiate savo transporto priemonės ratus, ar dėl ratų bei padangų keitimo kreipiatės į specialistą, šis įrankis privalomas įrankių dėžėje.

Privalumai:

- **Mažas Ø ir puikiai parinktas bendras galvutės ilgis leidžia sukti sunkiai pasiekiamus varžtus.**
- **Apsauginėmis įvorėmis apsaugomos lengvai pažeidžiamos dalys (pvz., aliumininiai ratlankiai).**
- **Padėtį keisti galima ir su veikiančiu suktuvu, nes apsauginė įvorė yra laisvos eigos.**
- **Greitas galvučių parinkimas pagal spalvą.**
- **Galvutės atlaiko dideles apkrovas dėl sukimo zonos.**
- **Plastikinė atrama viduje apsaugo jautrius apvalios veržlės paviršius.**

Paskirtis:

Pirmiausia kruopščiam lengvai pažeidžiamų dalių (pvz.: lengvo metalo ratlankių) montavimui.

Standartas:

DIN 3129**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, manganu fosfatuotas paviršius.

Pastaba:

Atsarginių apsauginių įvorių žr. Nr. 651242.

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	27,2 mm
Ilgis	110 mm
Rakto dydis	19 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 3	651790 3
Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X20 mm	651900 3X20
Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 25 mm	651800 25
Plastikinė apsauginė įvorė Tipas 19	651242 19