

Koken**IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys plonasienė, su plastikine įvore****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

651241

GTIN

4991644506286

Produktų klasė

63R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliumi. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Keičiant ratus ir padangas, svarbu, kad veržlės ar varžtai būtų tinkamai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus važiavimas. Naudodami šešiabriaunį veržliaraktį su plastikiniu korpusu užtikrinsite, kad veržlės ar varžtai būtų pakankamai priveržti, nepažeidžiant ratlankių. Vidinis raktas taip pat tinka ir kaip smūginis suktuvas.

Plastikinis korpusas apsaugo ratlankius nuo įbrėžimų ar kitokios žalos, kurią sukelia įrankiai. Taigi galite būti tikri, kad jūsų automobilis visada bus geriausios būklės.

Vidinis raktas būtinas kiekvienose automobilių remonto dirbtuvėse. Nesvarbu, ar pats keičiate savo transporto priemonės ratus, ar dėl ratų bei padangų keitimo kreipiatės į specialistą, šis įrankis privalomas įrankių dėžėje.

Privalumai:

- **Mažas Ø ir puikiai parinktas bendras galvutės ilgis leidžia sukti sunkiai pasiekiamus varžtus.**
- **Apsauginėmis įvorėmis apsaugomos lengvai pažeidžiamos dalys (pvz., aliumininiai ratlankiai).**
- **Padėtį keisti galima ir su veikiančiu suktuvu, nes apsauginė įvorė yra laisvos eigos.**

- Greitas galvučių parinkimas pagal spalvą.
- Galvutės atlaiko dideles apkrovas dėl sukimo zonos.
- Plastikinė atrama viduje apsaugo jautrius apvalios veržlės paviršius.

Paskirtis:

Pirmiausia kruopščiam lengvai pažeidžiamų dalių (pvz.: lengvo metalo ratlankių) montavimui.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, manganu fosfatuotas paviršius.

Turinys:

po 1 galvutę Nr. 651240: dyd. 17; 19; 21

Pastaba:

Atsarginių apsauginių įvorių žr. Nr. 651242.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Dalių skaičius	3
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Plastikinė apsauginė įvorė Tipas 17	651242 17
Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 25 mm	651800 25
Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X20 mm	651900 3X20
Plastikinė apsauginė įvorė Tipas 19	651242 19
Plastikinė apsauginė įvorė Tipas 21	651242 21
Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 3	651790 3
IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutėplonasienė, su plastikine įvore Rakto dydis 19 mm	651240 19
IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutėplonasienė, su plastikine įvore Rakto dydis 17 mm	651240 17

IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutėplonasienė, su
plastikine įvore Rakto dydis 21 mm

651240 21