

**Atsuktuvų rinkinys su 2K SwissGrip rankenomis ESD, Dalių skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	667605 10
GTIN	7610733269570
Produktų klasė	63E

**Aprašymas****Modelis:**

**Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūšumo. Pjovimo peiliai su lygiagrečia, nusklembta pjovimo briauna, todėl tiksliai atitinka standartizuotas varžtų angas. Kryžminių įpjautų geležčių galai išfrezuoti, tiksliai laikantis matmenų. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

**Ergonomiška rankena** su maloniu elastomero apvalkalu ir šerdimi iš itin standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno įvairioms geležtėms tvirtinti, lengva suimti net ir riebaluotomis rankomis. **Tinka ESD.**

**Turinys:**

plokščios geležtės Nr. 659928: dyd. 4; 5,5; 6,5; 8  
geležtės Phillips varžtams Nr. 659921: dyd. 1 ir 2  
plėstuvo geležtė Nr. 667640: 1 vnt.  
tikslus atsuktuvas (plokščias) Nr. 664415: dyd. 2,5 ir 3  
plastikinė rankena: 1 vnt.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tekstiliniu suvyniojamu dėklu.

**Techninis aprašymas**

Atsuktuvų skaičius	8
Dalių skaičius	10

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Gamintojo pavadinimas	SwissGrip ESD keičiama rankena
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
su plėstuvo geležte	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

## Priedai

6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 6,5 mm	659928 6,5
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 8 mm	659928 8
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 4 mm	659928 4
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaESD Pjovimo briaunos plotis b 3 mm	664415 3
Plėstuvo geležtė	667640
6 mm geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659921 1
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 5,5 mm	659928 5,5
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaESD Pjovimo briaunos plotis b 2,5 mm	664415 2,5
6 mm geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659921 2