


Garant

Sriegimo įrankių rinkinys UNF sriegiams plastikiniame lagamine, UNF coliniams smulkiems sriegiams: UNF1/4-3/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Produktų klasė	11K

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis lagaminas su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.

Turinys:

po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130750: dyd. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 sriegpjovę Nr. 142620: dyd. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1 1/2; 2; 4

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 atsuktuvą Nr. 664122: dyd. 5,5

Techninis aprašymas

UNC vientisam smulkiam sriegiui	1/4 UNF - 3/4 UNF
Sriegio tipas	UNF

Profilio kampas	60 laipsniai
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Priedai

Sriegpjovė UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Rankinių sriegiklių rinkinys UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 38X14 mm	149310 38X14
Sriegpjovė UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Rankinių sriegiklių rinkinys UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Sriegpjovė UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Rankinių sriegiklių rinkinys UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Sriegpjovė UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 20X7 mm	149310 20X7
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 25X9 mm	149310 25X9
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1.1/2	148410 1.1/2
Rankinių sriegiklių rinkinys UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 45X18 mm	149310 45X18
Sriegpjovė UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Rankinių sriegiklių rinkinys UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Sriegpjovė UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios $\emptyset \times$ aukštis 30X11 mm	149310 30X11
Rankinių sriegiklių rinkinys UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 4	148410 4

Sriegpjovė UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \varnothing × aukštis 38X10 mm	149310 38X10
Sriegpjovės laikiklis Sriegpjovei, kurios \varnothing × aukštis 45X14 mm	149310 45X14
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	664122 5,5