

**PC atsuktuvų rinkinys su „multicraft“ ergonomiška rankena, Dalių skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	667551 11
GTIN	7610733269730
Produktų klasė	63E

Aprašymas**Modelis:**

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo. Pjovimo peiliai su lygiagrečia, nusklembta pjovimo briauna, todėl tiksliai atitinka standartizuotas varžtų angas. Kryžminių įpjautų geležčių galai išfrezuoti, tiksliai laikantis matmenų. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Ergonomiška multicraft rankena iš smūgiams atsparaus plastiko, skirta įvairioms geležtėms tvirtinti, ypač patogi dirbant ir tepaluotomis rankomis. Specialiai parengta darbui prie PC.

Turinys:

plokščios geležtės Nr. 659928: dyd. 4 ir 5,5
geležtė Phillips varžtams Nr. 659921: dyd. 1 ir 2
geležtė Torx® varžtams Nr. 659922: dyd. TX10 ir TX15
tikslus atsuktuvus (plokščias) Nr. 664415: dyd. 2 ir 3
tikslus atsuktuvus (Phillips varžtams) Nr. 668891: dyd. 0
tikslė galvutė (varžtams su išoriniu šešiabriauniu): 5 mm
plastikinė rankena: 1 vnt.

Tiekimo sudėtis:

Su tekstiliniu suvyniojamu dėklu.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
-------------------	-------------------

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Dalių skaičius	11
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX10	659922 TX10
6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX15	659922 TX15
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaESD Pjovimo briaunos plotis b 3 mm	664415 3
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 5,5 mm	659928 5,5
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 4 mm	659928 4
6 mm geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659921 2
6 mm geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659921 1
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaESD Pjovimo briaunos plotis b 2 mm	664415 2
Atsuktuvų elektronikai rinkinys Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668891 0