

Garant

Atsuktuvų rinkinys, Dalių skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667532 10
GTIN	4045197882394
Produktų klasė	61F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu **Haptoprene** paviršiumi ir šerdimi iš kieto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, maksimalaus kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Juodi, tikslių matmenų galai.

Įtampos matuoklis 110 – 250 V pagal VDE 0680/6.

Turinys:

Plokščios geležtės Nr. 659928: dyd. 4; 5,5; 6,5; 8

Geležtės Phillips varžtams Nr. 659921: dyd. 1 ir 2

Pozidriv geležtė Nr. 659923: dyd. 2

Plėstuvo geležtė Nr. 667640: 1 vnt.

Įtampos matuoklis Nr. 665010: dyd. 2,5

2 komponentų plastikinė rankena Nr. 667531: 1 vnt.

Tiekimo sudėtis:

Su tekstiliniu suvyniojamu dėklu.

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 659921–659928.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
-------------------	----------------------

Perdavos profilis	Phillips atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Dalių skaičius	10
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Haptoprene® plastikinė rankena	667531
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 2,5 mm	665010 2,5
Plėstuvo geležtė	667640
6 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659921 2
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 6,5 mm	659928 6,5
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 8 mm	659928 8
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 4 mm	659928 4
6 mm geležtė Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659923 2
6 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659921 1
6 mm geležtė varžtams su įpjova Ašmenų plotis 5,5 mm	659928 5,5