

Garant**Paralelinių galinio ilgio matų rinkinys Keramika, tolerancijos klasė 1, Rinkinio turinys: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	481251 10
GTIN	4045197154781
Produktų klasė	41L

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO₂) aglomeracijos metodu.

Kietumas: Su 1350 HV beveik dvigubai kietesnis nei plienas.

Trapumas: Pasiekia maždaug 70% plieno tvirtumo lenkiant. Atsparus smūgiams.

Atsparumas dilimui: Lyginant su plienu apie 10 kartų patvaresnis. Jokių rėžių. Jokių plastinių deformacijų. Todėl įbrėžimai ir maži defektai neturi jokios įtakos matavimo rezultatui. Paviršius ilgiau išlieka sukimbantis nei plieno.

Naudojimas / priežiūra: Itin atsparus šarmams, rūgštims, riebalams (alyvai), vandeniui. **Lyginant su plienu, nebereikia gaišti laiko valant tepalą prieš naudojimą ir tepti po naudojimo.** Kai yra ilgi matmenys, privalumas – mažesnis svoris.

Temperatūros poveikiai: Išsiplėtimo koeficientas ($9,5 \pm 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) panašiai kaip plieno. Mažas šilumos laidumas.

Antimagnetinis: Nesimagnetinantis.

Paslankumas Vientisa, itin tanki struktūra užtikrina gerą adheziją net ir su plienu. Drožlė neprisivirina šaltuoju būdu.

Su atsekamu patikros protokolu: Kiekvienas etalonas turi atskirą ident. Nr.

Kiti modeliai kaip Nr. 481250.

Paskirtis:

Mikrometrų patikrai pagal VDI / VDE / DGQ 2618, lapas 10.1.

Turinys:

Po 1 kiekvieno matmens (mm): Dyd. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0; plokščiojo stiklo Ø 30 mm: 1 vnt.

Turinys:

po 1 dydį (mm): dyd. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm

plokščiasis stiklas Ø 30 mm: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Rinkinio turinys	10
Norma	DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė	1
Medžiaga	Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO ₂)
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S17
Produkto rūšis	Mikrometro kontrolinis kalibras

Paslaugos

KalibravimasPlieninių / keraminių etalonų rinkinys Rinkinio turinys 10	020850 10
DAkkS kalibravimasKeraminių etalonų rinkinys Rinkinio turinys 10	020870 10