



Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 19



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613510 19
GTIN	4018754058099
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniumi).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pastaba:

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	19
Raktų dydžių matmenys	metrais

Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613500 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613500 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613500 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613500 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613500 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613500 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613500 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613500 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613500 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613500 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613500 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613500 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613500 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613500 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613500 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613500 20
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613500 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613500 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613500 15