



Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 148



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630002 148
GTIN	4045197608703
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visos dalys plastikinėje dėžutėje.

Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

148 dalių – 1/4 + 3/8 + 1/2 colių: 30 įstatomos galvutės 1/4 + 1/2 colio, 6-briauniai 4 – 32 mm

13 ilgų galvučių 1/4, 1/2 colio, 6-briaunio 6 – 22 mm

13 įdėklai 1/4, 3/8, 1/2 colio, skirta Torx® E4 – E22

2 uždegimo žvakės įdėklai 1/2 colio 16 + 21 mm

1 adapteris 1/2 – 3/8 colio

1 antgalio adapteris 1/2 colio pavara, 5/16 colio 6-briaunis

1 antgalio adapteris 1/4 colio pavara, 1/4 colio 6-briaunis

1 jungiamasis kotas E 6,3 6-briaunis 1/4 colio keturbriaunis

15 antgalių 5/16 colio (PH3; PH4; PZ3; PZ4; skirti Torx® TX40 - TX60, vidiniam šešiabriauniui 8; 10;

12 mm, plokščiam 8; 10; 12)

32 dalių 1/4 colių antgalių kompletas plastikinėje dėžutėje

2 perjungiamos 1/4 ir 1/2 colio terkšlės su išmetikliu
 1 įstatoma rankena, 1/4 colio
 2 skersinės rankenos 1/4, 1/2 colio
 2 kardaniniai šarnyrai 1/4, 1/2 colio
 4 ilgintuvai 1/4, 1/2 colio 50, 100, 125, 250 mm
 3 šešiabriauniai lenkti atsuktuvai 1,5– 2,5 mm
 9 kilpiniai kombinuoti veržliarakčiai 8 – 22 mm
 3 plokšti atsuktuvai 6×38, 6×100, 8×150
 3 atsuktuvai Phillips varžtams 1×75, 2×38, 2×100
 1 universalus peilis (ištraukiamas) su 2 atsarginėmis geležtėmis
 1 slankmatis, 150 mm
 1 ruletė, 3 m
 1 mažas gulsčiukas 200 mm
 1 reguliuojamas veržliaraktis, 200 mm
 1 kombinuotos replės, 180 mm
 1 šoninio kirpimo replės, 160 mm
 1 plokščios replės, 160 mm
 1 vamzdinės replės, 250 mm
 1 plaktukas, 300 g.
 sudėta į: plastikinį lagaminą (550×420×105 mm)

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	148
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvai
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-32 mm
Pakuotė	plastikinę dėžę
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Plastikinis dangtelis Spalva BLUE	630003 BLUE
Plastikinis dangtelis Spalva RED	630003 RED