

Mahr**Skaitmeninis mikrometras IP65 i-wi, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421325 50-75
GTIN	4059192058777
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiam ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terklė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm

Leistina paklaida	3 µm
Sraigto Ø	6,5 mm
Padalos vertė	0,00005 in
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

