



Suvirintojo kaukė su apsauginių respiratorių sistema 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC su Adflo™, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097917
GTIN	4046719800698
Produktų klasė	040

Aprašas

Aprašymas:

Patogus suvirinimo procesas su nuolatine kvėpavimo apsauga ir lanksčia akių apsauga, naudojant kombinuotą 3M™ Speedglas™ **našią suvirintojo kaukę G5-01 su Adflo™ orpūtės-respiratoriaus sistema**. Automatinė suvirintojo kaukė su **Flip-Up mechanizmu**, todėl skaidrų apsauginį stiklą ir suvirimo filtrą galima keisti nenusiimat kaukės. Tai užtikrina pastovią kvėpavimo takų apsaugą ir gerą ruošinio matomumą pirminių ir baigiamųjų darbų metu, pvz., šlifuojant. Naujoji spalvų technologija 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** užtikrina dar geresnį suvirinimo vietos matomumą ir kontrolę. Tamsiam lygiui galite pasirinkti natūralų, šaltą ar šiltą atspalvį. Naujojoje oro kanalų sistemoje galima individualiai rinktis iš trijų oro srauto reguliavimo variantų, net ir suvirinimo metu.

Tamsieji apsaugos lygiai: 5, 8 – 14.

Šviesumo lygis: 3. Su ličio jonų baterija (veikia iki 1500 valandų).

Atsarginė baterija: Nr. 081560 CR2032.

Matymo laukas suvirinimo filtras: 73 × 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Tiekimo sudėtis:

3M™ Speedglas™ aukštos kokybės suvirintojo kaukė G5-01 su automatinio suvirintojo filtru G5-01VC, 3M Adflo™ pūtimo High Altitude orpūtės elementas Nr. 097900, galingas

akumulatorius, 3 prakaitą sugeriančios juostelės Nr. 098004: minkštos medvilnės, frotinė ir odinė, 2 vidiniai priekiniai skydeliai Nr. 098002, 4 išoriniai standartiniai priekiniai skydeliai Nr. 097930, antveidžio skydelis, oro žarnos dangtelis, veido sandarinimo priemonė ir laikymo krepšys.

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 0,1 ms

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 40 - 1300 ms

Klasifikavimas pagal EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Techninis aprašymas

Klasifikavimas pagal EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	40 - 1300 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Srovės tiekimas	Baterijos
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė