



## Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Visų skyrelių skaičius: 160



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	979210 160
GTIN	4045197886064
Produktų klasė	9SA

### Aprašas

#### Aprašymas:

Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paaimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.

Mastersystem gali būti kaip tik nori papildyta kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms. Maksimalus skyrių dydis, idealiai tinka didelės apimties prekių išdavimui, pvz., šlifavimo diskų, apsauginių akinių.

#### Tiekimo sudėtis:

Liečiamasis 22 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.

#### Lakavimas:

Priekis šviesiai pilkas RAL 7035, korpusas ryškiai mėlynas RAL 5005, **dažyti miltelinio būdu.**

#### Pastaba:

Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.

Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1000 kg  
Hoffmann perforuota sienelė: 9×9 mm  
Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003  
Aukštis: 2000 mm  
Plotis: 1080 mm  
Gylis: 875 mm  
D skyrių skaičius: 160  
Svoris: 275 kg

## Techninis aprašymas

Plotis	1080 mm
Svoris	275 kg
Gylis	875 mm
Aukštis	2000 mm
D skyrių skaičius	160
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003