

Pasklaidinimas

**Svirtinės skardos žirklys, Modelis: 1BR/6****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 769930 1BR/6  |
| GTIN             | 2050001933386 |
| Produktų klasė   | 76L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas žirklių korpusas iš pagerintos kokybės plieno. Švytuojantis, be tarpelio peilio mechanizmas (tik maži trinties nuostoliai), peiliai iš ypatingo įrankių plieno, specialiai grūdinti ir šlifuoti. Svirtis su svorį išlyginančia spyruokle, saugančia nuo nelaimingo atsitikimo, visus varžtus galima pareguliuoti, visi modeliai yra su tolygiai nustatomu žemutiniu laikikliu. Alkūninės svirties pavara. Pjauna skardas ir apvalų plieną.

**Spalva:**

Raudonai rudos spalvos.

**Pastaba:**

- **Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.**
- **Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnę modelį.**
- **Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm<sup>2</sup>.**

**Techninis aprašymas**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kerpa apvalųjų plieną iki Ø | iki 13 mm           |
| Peilių ilgis viršuje        | 211 mm              |
| Modelis                     | 1BR/6               |
| Kerpa skardą, kurios storis | iki 6 mm            |
| Peilių ilgis apačioje       | 180 mm              |
| Svoris                      | 19 kg               |
| Produkto rūšis              | pjaunančios žnyplės |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Atsarginis peilis skardai (apatinis) Modelis 1BR/6   | 769934 1BR/6  |
| Svirties apsauginė spyruoklė Tinka modeliui 1BR6/3   | 769933 1BR6/3 |
| Svirties apsauginė spyruoklė Tinka modeliui 1BR/6    | 769931 1BR/6  |
| Atsarginis peilis skardai (viršutinis) Modelis 1BR/6 | 769932 1BR/6  |