



Suvirintojo kaukė 3M™ Speedglas™ 9002NC, Spalva: BLACK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Produktų klasė	040

Aprašymas

Modelis:

Automatinė suvirintojo kaukė **klasikinio dizaino** mėgstamo 9000-ojo modelio su **pagerinta optika** ir patogia galvos juosta. 3M™ Speedglas™ Natural Color technologija užtikrina **natūralių spalvų perteikimą**, daugiau kontrasto ir **geresnį matomumą**, žiūrint į detalę. Dėl šalmo pagrinde įmontuoto **iškvėpimo ventiliokaukę** galima dėvėti arčiau veido ir tai suteikia daugiau judesių laisvės. Galvos juostą **lengvaiegiu ratuku** galima individualiai nustatyti pagal galvos dydį. **Tamsieji apsaugos lygiai:** 8 - 12. **Šviesumo lygis:** 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 2 000 valandų). **Suvirinimo filtro langelis:** 55 × 107 mm.

Standartas:

Automatinė suvirintojo kaukė su patobulinta optika ir patogia galvos juosta.

- **Natūraliai atrodančios spalvos, daugiau kontrasto ir geresnis detalės matomumas dėl 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology.**
- **Didesnė judėjimo laisvė, nes kaukę galima prispausti arčiau veido (taip yra todėl, kad į šalmo pagrindą integruotas iškvėpimo ventilis).**
- **Galvos juosta individuali dėl to, nes naudojant reguliatorių galima pritaikyti prie galvos formos.**

Tamsieji apsaugos lygiai: 8 - 12. **Šviesumo lygis:** 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 2 000 valandų). **Atsarginė baterija:** Nr. 081560 CR2032. **Suvirinimo filtro langelis:** 55 × 107 mm.

Paskirtis:

MIG / MAG ir WIG suvirinimas

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 0,1 ms

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 60 - 400 ms

Klasifikavimas pagal EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Techninis aprašymas

Klasifikavimas pagal EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	60 - 400 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė