



## Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 32 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637940
GTIN	4000896181407
Produktų klasė	630

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Su 6-briaunėmis galvutėmis ir **TiN dengtomis** galvutėmis patvarumui pagerinti. TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

#### Paskirtis:

Varžtams / veržlėms su šešiabriaune galvute ir sriegiu M6 – M22, varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M6 – M18,

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 – M10.

#### Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 16 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Galvutės, 6-briaunės, su TiN danga: 7 vnt. Nr. 643233 dyd. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Galvutės Torx® varžtams su TiN danga: 6 vnt. dyd. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Ilgintuvai: 1 vnt. dyd. 123 mm

Šarnyras: 1 vnt.

Terkšlė: 1 vnt.

Laikoma: Plastikinė dėžutė su stovu

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
-------------------	---------------------------

Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Dalių skaičius	32
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-32 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	5-14 mm
Ilgis	355 mm
Plotis	235 mm
Aukštis	65 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 12 mm	643233 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 8 mm	643233 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 7 mm	643233 7
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 14 mm	643233 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 10 mm	643233 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 6 mm	643233 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 5 mm	643233 5