



JOKER 6000 veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614880 11
GTIN	4013288167521
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614870: dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Rakto dydis	8 mm
Rakto dydis	18 mm
Rakto dydis	19 mm
Rakto dydis	10 mm

Rakto dydis	11 mm
Rakto dydis	12 mm
Rakto dydis	13 mm
Rakto dydis	14 mm
Rakto dydis	15 mm
Rakto dydis	16 mm
Rakto dydis	17 mm
Gamintojo pavadinimas	6000 Joker 11 Set 1
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Pakuotė	Sulankstomas dėklas
Raktų dydžių matmenys	metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje	taip
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	taip
su nulenkama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 19 mm	614870 19
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 13 mm	614870 13
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 15 mm	614870 15
	614870 10

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 10 mm

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 11 mm

614870 11

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 8 mm

614870 8

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 18 mm

614870 18

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 16 mm

614870 16

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 14 mm

614870 14

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 12 mm

614870 12

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai
veržliarakčiai Rakto dydis 17 mm

614870 17