



## Skaitmeninių XT mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 2-6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartieji vidmačiai** aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumšteliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **4 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428602 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu. Dviejų taškų matuoklis

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

## Techninis aprašymas

Kalibravimo žiedų kiekis	3
Matavimo galvucių kiekis	5
Kalibrinio žiedo Ø	2,5 / 4 / 5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	2 - 6 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 2-6 mm

020550 2-6

---

**Priedai**

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952