

Garant GRIDLINE

**Dirbtuvių vežimėlis su iki galo ištraukiamais stalčiais, 20×16G, Stalčių skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914540 5
GTIN	4045197892188
Produktų klasė	9GT

**Aprašymas****Modelis:**

Dirbtuvių vežimėlis su nesibraižančiu, neslystančiu ir itin paviršius tausojančiu X-ABS padėklu. Lengva šį padėklą pakeisti kitomis darbinėmis plokštėmis (pvz., bambukine) arba bambukiniu darbataliu su spaustuviu.

**Komplektacija:**

Stalčių aukštis: 75; 75; 200; 200; 200 mm

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriama juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,  
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriama juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

**Pastaba:**

Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai: juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75 ir 200;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir 200;  
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75 ir Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

## Techninis aprašymas

Svoris	68,2 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Plotis	800 mm
Gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Aukštis	1000 mm
Stalčių skaičius	5
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

## Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951510 125
	915567 G

Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas  
G

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21

914227 VA21