

Garant GRIDLINE

Dirbtuvių vežimėlis su iki galo ištraukiamais stalčiais, 20×16G, Stalčių skaičius: 10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914540 10
GTIN	4045197892225
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Dirbtuvių vežimėlis su nesibraižančiu, neslystančiu ir itin paviršius tausojančiu X-ABS padėklu. Lengva šį padėklą pakeisti kitomis darbinėmis plokštėmis (pvz., bambukine) arba bambukiniu darbostaliu su spaustu.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 10 × 75 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinio būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skirtukai:

Šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75

Skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75;
Įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821, dyd. 75.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	10
Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Gylis	500 mm
Plotis	800 mm
Svoris	86 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75
Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21

