



Terkšlė darbui viena ranka su 1/4 colio antgaliais medžiaginiame laikiklyje prie diržo



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676770
GTIN	4013288187406
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Terkšlės funkcija perjungiama perjungimo žiedu dešiniam ar kairiniam priveržimui ir užfiksuojama. Integruota apkaba 6 antgaliams.

Tinka:

1/4 colio antgaliai C 6,3 ir E 6,3.

Turinys:

Po 1 vnt.:

skirta Phillips Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25

skirta Pozidriv Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25

skirta vidiniams Torx® varžtams Nr. 675340 dyd. TX20; TX25

skirta Phillips Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89

skirta Pozidriv Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89

skirta vidiniams Torx® varžtams Nr. 674250 dyd. TX20/89; TX25/89

Techninis aprašymas

visas ilgis	150 mm
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Gamintojo pavadinimas	KK Pistol RA 4
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Rankenos modelis	lenktos
pasukamas dangtelis	ne
Kairinės- dešinės eigos perjungimas	taip
su terkšline rankena	taip
su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX20/89 mm	674250 TX20/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX25/89 mm	674250 TX25/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm	674220 1/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675340 TX20
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674200 2/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm	674200 1/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674220 2/89
	675310 2/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675310 1/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25

675340 TX25

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675320 2/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/50 mm

675310 2/50

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/50 mm

675320 2/50