

Mahr**Skaitmeninis gyilmatis IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418702 200
GTIN	4059192058371
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz., atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr. 418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Tiltelio ilgis	100 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	8,5 mm

Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	16×4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Papildomas tiltelis 300 mm	418610