



Akumuliatorinis siaurapjūklis, Tipas: GST1270



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch siaurapjūklis, paprastas pjūklelių keitimas be įrankių Bosch SDS sistema.

- **Rankena išskirtinai arti pjūvio linijos, todėl galima pjauti ypač tiksliai.**

Lengvas ir kompaktiškas tiesios formos **akumuliatorinis siaurapjūklis.**

- **Electronic Motor Protection (EMP) apsaugo variklį nuo perkrovos ir taip užtikrina ilgą eksploataavimo laiką.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Saugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos gilyje.**
- **Galima prijungti LED lemputę pjūvio zonai apšviesti.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 2 12 V / 3,0 Ah ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis, 2 diskiniai pjūklai, apsauga nuo skilimo, nusiurbimo rinkinys, slankiklis, nusiurbimo adapteris, L-BOXX 102 ir L-BOXX įdėklas.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai	588400 – 588551
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Svoris	1,5 kg
maksimalus pjūvio storis medienoje	70 mm
maksimalus pjūvio storis pliene	3 mm
Ypatybė	LED šviesos diodas
Eigos dažnis	1500 - 2800 min ⁻¹
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Gamintojo pavadinimas	GST 12V-70
Įrankių keitimas be įrankių	taip, SDS sistema
Nuosklembos paklaida	taip
maksimali vibracija pagal EN	5,5 m/s ²
Švytuoklės eiga	3 kartus
Konstrukcija	Kompaktiškai tiesi forma
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AF	588400 T118AF
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AHM	588400 T118AHM
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318A	588400 T318A
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318B	588400 T318B
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B12 V	073855 B12
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118B	588400 T118B

Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T127D	588400 T127D
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118A	588400 T118A