


Griovelių kalibras su tarpiniais matmenimis ir ISO tolerancija, Tipas: A



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484407 A
GTIN	2050001937308
Produktų klasė	48B

Aprašymas

SVARBU: produktą galima konfiguruoti

Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdinto plieno.

Tarpiniams matmenims arba ribinėms nuokrypoms, išreikštomis skaičiais.

Griovelių kalibras su tarpiniais matmenimis ir ISO tolerancija pvz., Nr. 484407 dyd. **15,8 m6**.

Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz.: griovelių, kontrolei.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Diapazonas / nominalusis matmuo: 3,001 - 5,999 mm

Techninis aprašymas

Nominalus dydis	3,001 - 5,999 mm
Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	EF

Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	ZB
Kokybė	7
Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12
Kokybė	13
Tolerancijos laukas	A

Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Y
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	JS
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Ribinis griovelių kalibras

Paslaugos

Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	018400 20
DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	019620 60
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028340 60