



6-briaunių L formos raktų rinkinys, ilgi dažyti miltelinu būdu, Atsuktuvų skaičius: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	627141 9
GTIN	7610733088904
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampui iki 30°.

Paviršius nikeliuotas, chromuotas ir **dažytas miltelinu būdu**. Kraštinės briaunos lengvai suapvalintos.

PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Privalumai:

Greitai randamas tinkamas atsuktuvai, nes spalvinis kodas aiškiai matomas.

Turinys:

po 1 lenktą raktą Nr. 627140: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
sudėta: plastikiniame laikiklyje

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	9
Raktų dydžių matmenys	metrais
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Paviršius	nikeliuotas, dengtas milteliais
Spalvinis žymėjimas	taip
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip

Produkto rūšis

Atsuktuvas

Priedai6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 3 mm

627140 3

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 4 mm

627140 4

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 2 mm

627140 2

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 8 mm

627140 8

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 6 mm

627140 6

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 5 mm

627140 5

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 10 mm

627140 10

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 2,5 mm

627140 2,5

6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu
Šešiabriaunis 1,5 mm

627140 1,5