

**Garant**

**Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle su nulenkiamomis galvutėmis, Raktų skaičius: 5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

614814 5

GTIN

4045197160485

Produktų klasė

61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 raktą Nr. 614812 dyd. 8; 10; 13; 16; 17.

**Pastaba:**

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.

**Techninis aprašymas**

Raktų skaičius

5

Rakto dydis

8 mm

Rakto dydis

10 mm

Rakto dydis	13 mm
Rakto dydis	16 mm
Rakto dydis	17 mm
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Pakuotė	Suvyniojamas dėklas
Raktų dydžių matmenys	metrais
su nulenkama galvute	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Suvyniojamas dėklas Skyrelių kiekis 5	614835 5
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktissu nulenkama galvute Rakto dydis 16 mm	614812 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktissu nulenkama galvute Rakto dydis 17 mm	614812 17
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktissu nulenkama galvute Rakto dydis 10 mm	614812 10
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 4	614850 4
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktissu nulenkama galvute Rakto dydis 13 mm	614812 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktissu nulenkama galvute Rakto dydis 8 mm	614812 8