

**ELTEN****Pilki suvarstomi aulinukai VINTAGE Mid ESD, S3, Batų dydis EU: 46****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	092231 46
GTIN	4030839220603
Produktų klasė	09P

**Aprašymas****Modelis:**

Modernūs vintažinio stiliaus apsauginiai batai.

- **Viršutinė dalis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Orui laidus tekstilinis pamušalas BIOACTIVE optimalios temperatūros palaikymui.**
- **Paminkštintas liežuvis.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO, pilki.**
- **TPU/PU padai L10, neslidūs.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai su Bioactive pamušalu. Ypač **slopina kvapus ir nedirgina odos..** Su papildomais batraiščiais (pilki).

**Standartas:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su papildomais pilkos spalvos batų raišteliais.

**Pastaba:**

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 37 – 48.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: tekstilė

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

## Techninis aprašymas

Modelis be metalo ir odos	ne
Energijos absorbcija kulno srityje	taip
Vidinio pamušalo medžiaga	kvėpuojantis medžiaginis pamušalas
Batų dydis EU	46
tinka ortopediniams vidpadžiams	taip
Nepraduriami	tekstilė
Apsaugos klasė	S3
neįsielektrina	taip
Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Batų tipas	Suvarstomi aulinukai
visas batas atsparus vandeniui	taip
Pado medžiaga	TPU/PU
nepraleidžia ir nesugeria vandens	taip
Spalva	pilka
užsegimas	Batraištis
alyvai ir benzinui atsparus padas	taip
Serija	VINTAGE
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai