

Garant

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle trumpi, Raktų skaičius: 10

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614818 10
GTIN	4045197297716
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614816 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	10
Rakto dydis	8 mm
Rakto dydis	19 mm
Rakto dydis	9 mm

Rakto dydis	10 mm
Rakto dydis	11 mm
Rakto dydis	13 mm
Rakto dydis	14 mm
Rakto dydis	16 mm
Rakto dydis	17 mm
Rakto dydis	18 mm
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Pakuotė	Suvyniojamas dėklas
Raktų dydžių matmenys	metrais
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 8 mm	614816 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 11 mm	614816 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 14 mm	614816 14
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
Suvyniojamas dėklas Skyrelių kiekis 10	614836 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 19 mm	614816 19

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 16 mm	614816 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 17 mm	614816 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 18 mm	614816 18
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 10 mm	614816 10
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 3	614850 3
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 9 mm	614816 9
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktistrumpas modelis Rakto dydis 13 mm	614816 13