



## Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Batų dydis ES: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	092781 40
GTIN	4044348293652
Produktų klasė	09C

### Aprašymas

#### Modelis:

Suvarstomi aulinukai STAVANGER Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, pralaidus orui, bet nešlampantis viršus iš minkštos Waterproof odos. Geras atsparumas rūgštims ir šarmams. Labai atsparūs įpjovimams ir mechaniniam poveikiui. Didelis kontaktinis plotas. Neslidūs net ir ant lygių, šlapių ir alyvuotų grindų. Su **SECURA VARIO® kulno amortizacija**, atsparūs karščiui iki 220 °C.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Batraiščių kabliukai.**
- **Aukštesnis aulasis.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

#### Detalus aprašymas:

Suvarstomi aulinukai STAVANGER Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, pralaidus orui, bet nešlampantis viršus iš minkštos Waterproof odos. Geras atsparumas rūgštims ir šarmams. Labai

atsparūs įpjovimams ir mechaniniam poveikiui. Didelis kontaktinis plotas. Neslidūs net ir ant lygių, šlapių ir alyvuotų grindų. Atsparumas karščiui iki maždaug 220 °C.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Batraiščių kabliukai.**
- **Aukštesnis aulas.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

**Standartas:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Pastaba:**

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus, užsakyti galima ES dydžių 36 – 51.

Platus modelis XB – Nr. 092782. Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

**Pastaba:**

Platus modelis XB – Nr. 092782.

## Techninis aprašymas

Apsaugos klasė	S3
šalčio izoliacija	iki -20 °C
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Nepraduriami	Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Batų dydis EU	40
Savybė	Vario® slopinimas
Lytis	Vyriškas modelis
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai