

ELTEN**Pilki suvarstomi aulinukai VINTAGE Mid ESD, S3, Batų dydis EU: 41****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	092231 41
GTIN	4030839220559
Produktų klasė	09P

Aprašymas**Modelis:**

Modernūs vintažinio stiliaus apsauginiai batai.

- **Viršutinė dalis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Orui laidus tekstilinis pamušalas BIOACTIVE optimalios temperatūros palaikymui.**
- **Paminkštintas liežuvis.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO, pilki.**
- **TPU/PU padai L10, neslidūs.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai su Bioactive pamušalu. Ypač **slopina kvapus ir nedirgina odos..** Su papildomais batraiščiais (pilki).

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su papildomais pilkos spalvos batų raišteliais.

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 37 – 48.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: tekstilė

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Viršutinė medžiaga	Galvijų oda
Pado medžiaga	TPU/PU
Nepraduriami	tekstilė
Vidinio pamušalo medžiaga	kvėpuojantis medžiaginis pamušalas
Modelis be metalo ir odos	ne
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
alyvai ir benzinui atsparus padas	taip
neįsielektrina	taip
užsegimas	Batraištis
nepraleidžia ir nesugeria vandens	taip
Energijos absorbcija kulno srityje	taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Apsaugos klasė	S3
tinka ortopediniams vidpadžiams	taip
Batų dydis EU	41
Batų tipas	Suvarstomi aulinukai
Spalva	pilka
visas batas atsparus vandeniui	taip
Serija	VINTAGE
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai