



Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos OSLO Bau GORE II, S3 NB, Batų dydis ES: 42



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092785 42
GTIN	4044348290460
Produktų klasė	09C

Aprašymas

Modelis:

Suvarstomi aulinukai OSLO Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, viršutinė dalis pralaidi orui, bet atspari vandeniui, iš minkštos vandeniui nepralaidžios odos. Su **SECURA VARIO® kulno amortizacija**.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

Standartas:

Suvarstomi aulinukai OSLO Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, viršutinė dalis pralaidi orui, bet atspari vandeniui, iš minkštos vandeniui nepralaidžios odos.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092786.

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus, užsakyti galima ES dydžių 39 – 51.

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092786.

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: Plienas

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

šalčio izoliacija: iki -20 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Apsaugos klasė	S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Batų dydis EU	42
Nepraduriami	Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
šalčio izoliacija	iki -20 °C
Lytis	Vyriškas modelis
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai