

Garant GRIDLINE

Dirbtuvių vežimėlis su iki galo ištraukiamais stalčiais, 20×16G, Stalčių skaičius: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914540 6
GTIN	4045197892195
Produktų klasė	9GT

Aprašymas

Modelis:

Dirbtuvių vežimėlis su nesibraižančiu, neslystančiu ir itin paviršius tausojančiu X-ABS padėklu. Lengva šį padėklą pakeisti kitomis darbinėmis plokštėmis (pvz., bambukine) arba bambukiniu darbastaliu su spaustu.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriama juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriama juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75; Nr. 951731 – 951821 dyd. 125 ir Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Techninis aprašymas

Plotis	800 mm
Gylis	500 mm
Svoris	71,4 kg
Aukštis	1000 mm
Stalčių skaičius	6
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951510 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75

Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas
G

915567 G

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21

914227 VA21